

聚芳香酰胺
含碳纤维, 本色 (黑)

物理性能		测试方法	试样类型	单位	典型值
密度		ISO 1183-3		g/cm³	1,30
吸水率	23°C / 24h	ISO 62	MPTS ISO 3167 A	%	<0,3
线性收缩率		DIN 16742	MPTS ISO 3167 A	%	0,00-0,1
机械性能 在 23°C / 50% rh 条件下测试					
拉伸强度	dry, @50 mm/min	ISO 527	MPTS ISO 3167 A	MPa	350
拉伸伸长率 (最大力值时)	dry, @50 mm/min	ISO 527	MPTS ISO 3167 A	%	1,7
拉伸模量	dry, @1 mm/min	ISO 527	MPTS ISO 3167 A	GPa	27
弯曲强度	dry, @10 mm/min	ISO 178	MPTS ISO 3167 A	MPa	485
弯曲伸长率 (最大力值时)	dry, @10 mm/min	ISO 178	MPTS ISO 3167 A	%	2,3
弯曲模量	dry, @2 mm/min	ISO 178	MPTS ISO 3167 A	GPa	23
简支梁冲击强度	dry	ISO 179 1eU	80x10x4mm	kJ/m²	60
简支梁冲击强度	dry		80x10x4mm	kJ/m²	60
简支梁缺口冲击强度	dry	ISO 179 1eA	80x10x4mm	kJ/m²	8
热学性能					
热变形温度	HDT A	ISO 75	molded sample	°C	240
连续使用温度	20.000 h	IEC 60216	MPTS ISO 3167 A	°C	130
使用温度	during lifetime max. 200h		MPTS ISO 3167 A	°C	180
热膨胀系数		ISO 11359	10x8x4 mm	10 ⁻⁵ /K	0,4
导热系数 (面内)	hot disk	ISO 22007	60x60x3 mm	W/mK	1
电学性能					
条形电极绝缘电阻	R25	DIN IEC 60167	MPTS ISO 3167 A	Ω	≤10³
表面电阻	ROB	DIN IEC 60093	Ronde 60x4mm	Ω	<10³

主要特点



具有非常高强度及刚性的部件；低热膨胀系数。和PA66相比，尺寸和电学性质受湿度和温度的影响较低。导电，适用于连续的静电释放。

聚芳香酰胺
含碳纤维, 本色 (黑)

建议加工参数

预干燥		
建议在加工前使用合适的干燥设备对粒料进行预干燥。粒料可能会从环境中吸收水分。		
干燥器种类	温度 °C	干燥时间 (小时)
脱湿干燥机	100	6 - 8
真空干燥机	130	4 - 6
加工参数		
料筒后段	°C	260 - 300
料筒中段	°C	260 - 300
料筒前段	°C	260 - 300
射嘴	°C	250 - 290
模温	°C	110 - 140
熔体温度	°C	285
通常该产品可以在常规注塑机上进行加工，并遵从一般技术导则。所有纤维和填料类添加物都有可能造成设备磨损。因此对于增强改性热塑性材料的加工，炮筒和螺杆通常需要进行耐磨保护。请避免熔融的材料在炮筒中长时间停留。当生产中断时请降低温度！		
供货形式及存储		
除非特别注明，本材料会以密封袋装的 3mm 粒料形式进行交付。建议在常温干燥的室内存储。		
附加信息		
在加工过程中，含水量不得超过 0.05%，否则可能会出现分子降解和表面缺陷（如银纹等）。过高的预干燥温度可能会造成变色。加工说明仅作为一般使用时的参考。鉴于不同设备、制件几何形状及体积等条件间的较大差异，对于特定应用可能需要采用不同的设定。请联系我们以获取更多信息。		

08429 04 04 17

Europe and Head Office

Lehmann&Voss&Co. KG
Alsterufer 19
20354 Hamburg
Germany
Tel +49 40 44 197-530
Email: luvocom@lehvoss.de

North America

LEHVOSS North America, LLC
185 South Broad Street
Pawcatuck, CT 06379
USA
Tel +1-855-681-3226
Email: info@lehvoss.us

Asia

LEHVOSS (Shanghai) Chemical Trading Co., Ltd.
Unit 4805, 8 Xingyi Road
Changning District, Shanghai 200336
China
Tel +86 21 62785181
Email: info@lehvoss.cn

