

半芳香族聚酰胺
含玻璃纤维和PTFE, 黑色

物理性能		测试方法	试样类型	单位	典型值
密度		ISO 1183-3		g/cm³	1,56
吸水率	23°C / 24h	ISO 62	MPTS ISO 3167 A	%	<0,3
线性收缩率		DIN 16742	MPTS ISO 3167 A	%	0,2-0,6
机械性能 在 23°C / 50% rh 条件下测试					
拉伸强度	dry, @50 mm/min	ISO 527	MPTS ISO 3167 A	MPa	195
拉伸伸长率 (最大力值时)	dry, @50 mm/min	ISO 527	MPTS ISO 3167 A	%	2
拉伸模量	dry, @1 mm/min	ISO 527	MPTS ISO 3167 A	GPa	12
弯曲强度	dry, @10 mm/min	ISO 178	MPTS ISO 3167 A	MPa	275
弯曲伸长率 (最大力值时)	dry, @10 mm/min	ISO 178	MPTS ISO 3167 A	%	2,5
弯曲模量	dry, @2 mm/min	ISO 178	MPTS ISO 3167 A	GPa	10
简支梁冲击强度	dry		80x10x4mm	kJ/m²	45
简支梁冲击强度	dry	ISO 179 1fU	80x10x4mm	kJ/m²	45
简支梁冲击强度	-30°C	ISO 179 1fU	80x10x4mm	kJ/m²	40
热学性能					
维卡软化点	VST A	DIN ISO 306	MPTS ISO 3167 A	°C	295
热变形温度	HDT A	ISO 75	molded sample	°C	270
连续使用温度	20.000 h	IEC 60216	MPTS ISO 3167 A	°C	165
使用温度	during lifetime max. 200h		MPTS ISO 3167 A	°C	195
电学性能					
条形电极绝缘电阻	R25	DIN IEC 60167	MPTS ISO 3167 A	Ω	>10¹²

主要特点



改善摩擦和耐磨性能。专为免润滑剂运行优化。具有非常高强度及刚性的部件；低热膨胀系数。和PA66相比，尺寸和电学性质受湿度和温度的影响较低。用于适配金属镶件。

半芳香族聚酰胺

含玻璃纤维和PTFE, 黑色

建议加工参数

预干燥

建议在加工前使用合适的干燥设备对粒料进行预干燥。粒料可能会从环境中吸收水分。

干燥器种类	温度 °C	干燥时间 (小时)
脱湿干燥机	80	16 - >16
真空干燥机	105	4 - 5

加工参数

料筒后段	°C	320 - 340
料筒中段	°C	320 - 345
料筒前段	°C	325 - 350
射嘴	°C	320 - 330
模温	°C	135 - 160
熔体温度	°C	330

通常该产品可以在常规注塑机上进行加工，并遵从一般技术导则。所有纤维和填料类添加物都有可能造成设备磨损。因此对于增强改性热塑性材料的加工，炮筒和螺杆通常需要进行耐磨保护。请避免熔融的材料在炮筒中长时间停留。当生产中断时请降低温度！

供货形式及存储

除非特别注明，本材料会以密封袋装的 3mm 粒料形式进行交付。建议在常温干燥的室内存储。

附加信息

在加工过程中，含水量不得超过 0.05%，否则可能会出现分子降解和表面缺陷（如银纹等）。高于 350°C 的加工温度可能会快速造成热降解，因此需要避免。加工说明仅作为一般使用时的参考。鉴于不同设备、制件几何形状及体积等条件间的较大差异，对于特定应用可能需要采用不同的设定。高温聚合物对设备上的工具钢会有更高要求。请联系我们以获取更多信息。

07191 04 05 08

Europe and Head Office

Lehmann&Voss&Co. KG
Alsterufer 19
20354 Hamburg
Germany
Tel +49 40 44 197-530
Email: luvocom@lehvoss.de

North America

LEHVOSS North America, LLC
185 South Broad Street
Pawcatuck, CT 06379
USA
Tel +1-855-681-3226
Email: info@lehvoss.us

Asia

LEHVOSS (Shanghai) Chemical Trading Co., Ltd.
Unit 4805, 8 Xingyi Road
Changning District, Shanghai 200336
China
Tel +86 21 62785181
Email: info@lehvoss.cn

