

Grilon TSC-30/4 EC black 9832

PA666-CF30

EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG

材料文字说明

Product designation according to ISO 1874:

PA66+PA6, MHRS, 14-220N, CF30

机械性能	干 / 湿	单位	测试标准
拉伸模量	23000 / 15000	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	250 / 180	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	2.5 / 5	%	ISO 527-1/-2
无缺口简支梁冲击强度 (+23°C)	60 / 85	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁冲击强度 (-30°C)	60 / 70	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度 (+23°C)	10 / 16	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度 (-30°C)	7 / 7	kJ/m ²	ISO 179/1eA

机械性能 (TPE)	干 / 湿	单位	测试标准
球压硬度	265 / 180	MPa	ISO 2039-1

热性能	干 / 湿	单位	测试标准
熔融温度 (10°C/min)	260 / -	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度 (1.80 MPa)	240 / -	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度 (8.00 MPa)	185 / -	°C	ISO 75-1/-2
线性热膨胀系数 (平行)	10 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数 (垂直)	80 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
厚度为h时的燃烧性	HB / -	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	0.8 / -	mm	IEC 60695-11-10
最大使用温度 (长期)	100 - 120	°C	ISO 2578
最大使用温度 (短期)	230	°C	EMS

电气性能	干 / 湿	单位	测试标准
体积电阻率	1000 / 1000	Ohm*m	IEC 60093
表面电阻率	- / 1000	Ohm	IEC 60093

其它性能	干 / 湿	单位	测试标准
吸水性	5 / -	%	类似ISO 62
吸湿性	1.5 / -	%	类似ISO 62
密度	1260 / -	kg/m ³	ISO 1183

流变性能	干 / 湿	单位	测试标准
模塑收缩率 (平行)	0.1 / -	%	ISO 294-4, 2577
模塑收缩率 (垂直)	0.2 / -	%	ISO 294-4, 2577


函数

Grilon TSC-30/4 EC black 9832


PA666-CF30

EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG


动态剪切模量 - 温度



动态剪切模量 - 温度



比容 - 温度(pvT)



典型数据

加工方法

注塑

供货形式

切粒

特殊性能

防静电的

供应地区

北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲

耐化学性

酸类

☹️ 醋酸 (5g/100g) (23°C)

材料特性

较高的耐磨及耐磨耗性能

汽车

汽车电子电器及照明, 动力系统及车身底盘

电子电器

电器设施, 电器设备

工业及消费品

机械工程, 传动装置, 体育及消费品, 工具及零件




Grilon TSC-30/4 EC black 9832

PA666-CF30

EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG

-  柠檬酸溶液 (10g/100g) (23°C)
-  乳酸 (10g/100g) (23°C)
-  盐酸 (36g/100g) (23°C)
-  硝酸 (40g/100g) (23°C)
-  硫酸 (38g/100g) (23°C)
-  硫酸 (5g/100g) (23°C)
-  铬酸溶液 (40g/100g) (23°C)




碱类

-  氢氧化钠溶液 (35g/100g) (23°C)
-  氢氧化钠溶液 (1g/100g) (23°C)
-  氨水(氢氧化铵) (10g/100g) (23°C)

醇类

-  异丙醇 (23°C)
-  甲醇 (23°C)
-  乙醇 (23°C)

碳氢化合物

-  正乙烷 (23°C)
-  甲苯 (23°C)
-  异辛烷 (23°C)





酮类

-  丙酮 (23°C)









醚类

-  乙醚 (23°C)



矿物油

-  SAE 10W40号多效润滑油 (23°C)
-  SAE 10W40号多效润滑油 (130°C)
-  SAE 89/90号变速箱润滑油 (130°C)
-  绝缘油 (23°C)

标准燃油

-  ISO 1817 燃油1号 (60°C)
-  ISO 1817 燃油2号 (60°C)
-  ISO 1817 燃油3号 (60°C)
-  ISO 1817 燃油4号 (60°C)
-  不含酒精的标准燃油(优先使用C类ISO 1817 燃油) (23°C)
-  含酒精的标准燃油(优先使用4号ISO 1817 燃油) (23°C)
-  柴油(优先使用F类ISO 1817液体) (23°C)
-  柴油(优先使用F类ISO 1817液体) (90°C)
-  柴油(优先使用F类ISO 1817液体) (>90°C)

盐溶液

-  氯化钠溶液(10g/100g) (23°C)
-  次氯化钠溶液 (10g/100g) (23°C)

Grilon TSC-30/4 EC black 9832

PA666-CF30

EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG

- ☹️ 碳酸钠溶液 (20g/100g) (23 °C)
- ☹️ 碳酸钠溶液 (2g/100g) (23 °C)
- ☹️ 氯化锌溶液 (50g/100g) (23 °C)

其它

- ☹️ 乙酸乙酯 (23 °C)
 - 🚫 过氧化氢 (23 °C)
 - ☹️ DOT4号刹车油 (130 °C)
 - ☹️ 乙二醇水溶液 (50g/100g) (108 °C)
 - ☹️ 1g/100g 基苯氧- 聚环氧乙烷乙烯水溶液 (23 °C)
 - ☹️ 油酸 (50g/100g) + 橄榄油 (50g/100g) (23 °C)
 - ☹️ 水 (23 °C)
 - ☹️ 去离子水 (90 °C)
 - 🚫 酚溶液(5g/100g) (23 °C)
-