

Grilon TSM-30

PA666-MD30

EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG

材料文字说明

Product designation according to ISO 1874:

PA 66+PA 6, MHR, 14-060N, MD 30

机械性能	干 / 湿	单位	测试标准
拉伸模量	5800 / 2300	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	75 / 45	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	3 / 15	%	ISO 527-1/-2
无缺口简支梁冲击强度 (+23°C)	45 / 120	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁冲击强度 (-30°C)	35 / 35	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度 (+23°C)	5 / 7	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度 (-30°C)	5 / 3	kJ/m ²	ISO 179/1eA

机械性能 (TPE)	干 / 湿	单位	测试标准
球压硬度	170 / 90	MPa	ISO 2039-1

热性能	干 / 湿	单位	测试标准
熔融温度 (10°C/min)	260 / -	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度 (1.80 MPa)	110 / -	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度 (8.00 MPa)	70 / -	°C	ISO 75-1/-2
线性热膨胀系数 (平行)	80 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数 (垂直)	80 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
厚度为h时的燃烧性	HB / -	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	0.8 / -	mm	IEC 60695-11-10
最大使用温度 (长期)	100 - 120	°C	ISO 2578
最大使用温度 (短期)	220	°C	EMS

电气性能	干 / 湿	单位	测试标准
体积电阻率	1E11 / 1E9	Ohm*m	IEC 60093
表面电阻率	- / 1E10	Ohm	IEC 60093
电介质强度	27 / 27	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	- / 525	-	IEC 60112

其它性能	干 / 湿	单位	测试标准
吸水性	6.5 / -	%	类似ISO 62
吸湿性	2 / -	%	类似ISO 62
密度	1370 / -	kg/m ³	ISO 1183

流变性能	干 / 湿	单位	测试标准
模塑收缩率 (平行)	0.8 / -	%	ISO 294-4, 2577
模塑收缩率 (垂直)	0.8 / -	%	ISO 294-4, 2577


函数

Grilon TSM-30


PA666-MD30

EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG


动态剪切模量 - 温度




动态剪切模量 - 温度



应力 - 应变(等时的) 23 °C



蠕变曲线 °C




Grilon TSM-30


PA666-MD30

EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG


蠕变曲线 °C




蠕变模量 - 时间, 23°C



应力 - 应变(等时的) 80°C



蠕变模量 - 时间, 80°C



典型数据

加工方法

注塑

供货形式

切粒

耐化学性

酸类

- 😊 醋酸 (5g/100g) (23°C)
- 😊 柠檬酸溶液 (10g/100g) (23°C)
- 😊 乳酸 (10g/100g) (23°C)



供应地区

北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲




Grilon TSM-30

PA666-MD30

EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG

-  盐酸 (36g/100g) (23 °C)
-  硝酸 (40g/100g) (23 °C)
-  硫酸 (38g/100g) (23 °C)
-  硫酸 (5g/100g) (23 °C)
-  铬酸溶液 (40g/100g) (23 °C)




碱类

-  氢氧化钠溶液 (35g/100g) (23 °C)
-  氢氧化钠溶液 (1g/100g) (23 °C)
-  氨水(氢氧化铵) (10g/100g) (23 °C)


醇类

-  异丙醇 (23 °C)
-  甲醇 (23 °C)
-  乙醇 (23 °C)

碳氢化合物

-  正乙烷 (23 °C)
-  甲苯 (23 °C)
-  异辛烷 (23 °C)





酮类

-  丙酮 (23 °C)


醚类

-  乙醚 (23 °C)





矿物油

-  SAE 10W40号多效润滑油 (23 °C)
-  SAE 10W40号多效润滑油 (130 °C)
-  SAE 89/90号变速箱润滑油 (130 °C)
-  绝缘油 (23 °C)

标准燃油

-  ISO 1817 燃油1号 (60 °C)
-  ISO 1817 燃油2号 (60 °C)
-  ISO 1817 燃油3号 (60 °C)
-  ISO 1817 燃油4号 (60 °C)
-  不含酒精的标准燃油(优先使用C类ISO 1817 燃油) (23 °C)
-  含酒精的标准燃油(优先使用4号ISO 1817 燃油) (23 °C)
-  柴油(优先使用F类ISO 1817液体) (23 °C)
-  柴油(优先使用F类ISO 1817液体) (90 °C)
-  柴油(优先使用F类ISO 1817液体) (>90 °C)

盐溶液

-  氯化钠溶液(10g/100g) (23 °C)
-  次氯化钠溶液 (10g/100g) (23 °C)
-  碳酸钠溶液 (20g/100g) (23 °C)
-  碳酸钠溶液 (2g/100g) (23 °C)

Grilon TSM-30

PA666-MD30

EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG

☺ 氯化锌溶液 (50g/100g) (23 °C)

其它

☺ 乙酸乙酯 (23 °C)

☹ 过氧化氢 (23 °C)

☺ DOT4号刹车油 (130 °C)

☺ 乙二醇水溶液 (50g/100g) (108 °C)

☺ 1g/100g 基苯氧-聚环氧乙烷乙烯水溶液 (23 °C)

☺ 油酸 (50g/100g) + 橄榄油 (50g/100g) (23 °C)

☺ 水 (23 °C)

☺ 去离子水 (90 °C)

☹ 酚溶液(5g/100g) (23 °C)
